

Garant**Kopirna glodača glava, s navojem, Ø D: 10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212620 10
GTIN	4045197712783
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Bez unutarnjeg hlađenja.

Precizno ležište izmjenjivih ploča zahvaljujući optimalnim postavkama tolerancija pločica i tolerancija dosjeda pločica.
Zajamčena najveća točnost izmjene: $\pm 0,015$ mm.

Upotreba:

Univerzalna primjena za završnu i predzavršnu obradu.

Čelik – za opću primjenu kod izrade alata i kalupa.

Napomena:

Izračunati broj okretaja prema Ø djelovanja D_w . GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 1,2** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 8IP**.

Tehnički opis

Ø reza D_c	10 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	219871 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D_1 h6	5,5 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	23 mm
Ø D_2	9,5 mm
Prihvatni navoj M	M5
Duljina 1	23 mm
Broj oštrica Z	2

Unutarnje hlađenje	ne
Izvedba drške	s navojem
Primjena glodala	Glodala za kopiranje
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Stezni vijak	219871
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,2 Nm	211750 1,2
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP