

Garant
Kopirna glodača glava, s navojem, Ø D: 8mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212620 8
GTIN	4045197712776
Razred artikla	210

Opis
Izvedba:

Bez unutarnjeg hlađenja.

Precizno ležište izmjenjivih ploča zahvaljujući optimalnim postavkama tolerancija pločica i tolerancija dosjeda pločica.
Zajamčena najveća točnost izmjene: $\pm 0,015$ mm. Bez unutarnjeg hlađenja.

Upotreba:

Univerzalna primjena za završnu i predzavršnu obradu.

Čelik – za opću primjenu kod izrade alata i kalupa.

Napomena:

Izračunati broj okretaja prema Ø djelovanja D_w . GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 0,9** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 7IP**.

Tehnički opis

Prihvatni navoj M	M5
Vijak za izmjenjivu pločicu	219870 (7IP; 0,9 Nm)
Ø reza D_c	8 mm
Ø D_2	9,5 mm
Duljina 1	13 mm
Ø D_1 h6	5,5 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	23 mm

Broj oštrica Z	2
Unutarnje hlađenje	ne
Izvedba drške	s navojem
Primjena glodala	Glodala za kopiranje
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 0,9 Nm	211750 0,9
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 7IP	674252 7IP
Stezni vijak	219870