

Garant**Izmjenjiva pločica za glodanje Ø 25 mm, tip: HART****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212680 HART
GTIN	4045197712530
Razred artikla	21A

Opis**Izvedba:**

Detaljne orijentacijske vrijednosti za primjenu nalaze se u GARANT priručniku o strojarskoj obradi br. 110020.

· Preciznost radijusa, koncentričnosti i izmjene: $\pm 0,015$ mm.

Upotreba:

Pločice s punim radijusom za općenitu primjeru kod izrade kalupa i alata.

Posmak f_z u titanu > 850 N/mm²: 0,3 mm

Vrsta: HB7705

Tehnički opis

Rezni materijal	HM
Vrsta	HB7705
Posmak f_z u aluminiju, kratkih odlomaka	0,3 mm
Posmak f_z u čeliku < 1400 N/mm ²	0,33 mm
Posmak f_z u čeliku < 60 HRC	0,25 mm
Posmak f_z u titanu > 850 N/mm ²	0,3 mm

Broj zamjena/oštrica	1
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje