

Garant**Kopirna glodača glava kratka, Cilindrična drška, Ø D: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212601 16
GTIN	4045197712646
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Precizno ležište izmjenjivih ploča zahvaljujući optimalnim postavkama tolerancija pločica i tolerancija dosjeda pločica.
Zajamčena najveća točnost izmjene: $\pm 0,015$ mm.

Upotreba:

Univerzalna primjena za završnu i predzavršnu obradu.

Čelik – za opću primjenu kod izrade alata i kalupa.

Napomena:

Izračunati broj okretaja prema Ø djelovanja D_w . GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 3,0** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.

Tehnički opis

Ø drške D_s h6	16 mm
Duljina izboja L_1	32 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	92 mm
Ø d_1	14 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	219873 (15IP; 3,0 Nm)
Ø reza D_c	16 mm
Broj oštrica Z	2
Unutarne hlađenje	da
Izvedba drške	Cilindrična drška

Primjena glodala	Glodala za kopiranje
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,0 Nm	211750 3,0
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Stezni vijak	219873