

Garant
Kopirna glodača glava, s navojem, Ø D: 12mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212620 12
GTIN	4045197712790
Razred artikla	210

Opis
Izvedba:

Bez unutarnjeg hlađenja.

Precizno ležište izmjenjivih ploča zahvaljujući optimalnim postavkama tolerancija pločica i tolerancija dosjeda pločica.
Zajamčena najveća točnost izmjene: $\pm 0,015$ mm.

Upotreba:

Univerzalna primjena za završnu i predzavršnu obradu.

Čelik – za opću primjenu kod izrade alata i kalupa.

Napomena:

Izračunati broj okretaja prema Ø djelovanja D_w . GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 2,2** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 10IP**.

Tehnički opis

Ø reza D_c	12 mm
Prihvatni navoj M	M8
Ukupna duljina L_{ukupno}	25 mm
Duljina 1	16,5 mm
Ø D_2	13,5 mm
Ø D_1 h6	8,5 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	219872 (10IP; 2,2 Nm)
Broj oštrica Z	2

Unutarnje hlađenje	ne
Izvedba drške	s navojem
Primjena glodala	Glodala za kopiranje
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,2 Nm	211750 2,2
Stezni vijak	219872