

**Garant****Kopirna glodača glava dugačka, Cilindrična drška, Ø D: 8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212603 8
GTIN	4045197712684
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Precizno ležište izmjenjivih ploča zahvaljujući optimalnim postavkama tolerancija pločica i tolerancija dosjeda pločica.<br>Zajamčena najveća točnost izmjene:  $\pm 0,015$  mm. Bez unutarnjeg hlađenja.

**Upotreba:**

Univerzalna primjena za završnu i predzavršnu obradu.

**Čelik** – za opću primjenu kod izrade alata i kalupa.

**Napomena:**

Izračunati broj okretaja prema Ø djelovanja  $D_w$ . GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 0,9** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 7IP**.

**Tehnički opis**

Ø drške $D_s$ h6	12 mm
Duljina $\varnothing d_1$	53 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	219870 (7IP; 0,9 Nm)
Ø $d_1$	7,2 mm
Duljina izboja $L_1$	18,5 mm
Ø reza $D_c$	8 mm
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	110 mm
Broj oštrica Z	2
Unutarnje hlađenje	ne

Izvedba drške	Cilindrična drška
Primjena glodala	Glodala za kopiranje
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

## Pribor

Stezni vijak	219871
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 7IP	674252 7IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 0,9 Nm	211750 0,9
Stezni vijak	219870