


Garant**Izmjenjiva pločica za glodanje Ø 25 mm, tip: ALU****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 212680 ALU |
| GTIN | 4045197712516 |
| Razred artikla | 21A |

Opis**Izvedba:**

Detaljne orijentacijske vrijednosti za primjenu nalaze se u GARANT priručniku o strojarskoj obradi br. 110020.

· **Preciznost radijusa, koncentričnosti i izmjene: $\pm 0,015$ mm.**

Upotreba:

Pločice s punim radijusom za općenitu primjeru kod izrade kalupa i alata.

Posmak f_z u titanu > 850 N/mm²: 0,3 mm

Tip: ALU

Vrsta: HU7810

Tehnički opis

| | |
|--|---------|
| Tip | ALU |
| Rezni materijal | HM |
| Vrsta | HU7810 |
| Posmak f_z u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,3 mm |
| Posmak f_z u čeliku < 1400 N/mm ² | 0,33 mm |
| Posmak f_z u čeliku < 60 HRC | 0,25 mm |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Posmak f_z u titanu $> 850 \text{ N/mm}^2$ | 0,3 mm |
| Broj zamjena/oštrica | 1 |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |