

**Garant****Kopirna glodača glava kratka, Cilindrična drška, Ø D: 10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212601 10
GTIN	4045197712622
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Precizno ležište izmjenjivih ploča zahvaljujući optimalnim postavkama tolerancija pločica i tolerancija dosjeda pločica.<br>Zajamčena najveća točnost izmjene:  $\pm 0,015$  mm.

**Upotreba:**

Univerzalna primjena za završnu i predzavršnu obradu.

**Čelik** – za opću primjenu kod izrade alata i kalupa.

**Napomena:**

Izračunati broj okretaja prema Ø djelovanja  $D_w$ . GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 1,2** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 8IP**.

**Tehnički opis**

Ø reza $D_c$	10 mm
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	92 mm
Duljina izboja $L_1$	32 mm
Ø $d_1$	8 mm
Ø drške $D_s$ h6	12 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	219871 (8IP; 1,2 Nm)
Broj oštrica Z	2
Unutarnje hlađenje	da
Izvedba drške	Cilindrična drška

Primjena glodala	Glodala za kopiranje
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

---

**Pribor**

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Stezni vijak	219871
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,2 Nm	211750 1,2