


Garant**Izmjenjiva pločica za glodanje Ø 10 mm, tip: TI****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212640 TI
GTIN	4045197712165
Razred artikla	21A

Opis**Izvedba:**

Detaljne orijentacijske vrijednosti za primjenu nalaze se u GARANT priručniku o strojarskoj obradi br. 110020.

· **Preciznost radijusa, koncentričnosti i izmjene: $\pm 0,015$ mm.**

Upotreba:

Pločice s punim radijusom za općenitu primjeru kod izrade kalupa i alata.

Posmak f_z u titanu > 850 N/mm²: 0,2 mm

Vrsta: HB7935

Tehnički opis

Rezni materijal	HM
Vrsta	HB7935
Posmak f_z u aluminiju, kratkih odlomaka	0,2 mm
Posmak f_z u čeliku < 1400 N/mm ²	0,2 mm
Posmak f_z u titanu > 850 N/mm ²	0,2 mm

Broj zamjena/oštrica	1
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje