

**Garant****Izmjenjiva pločica za glodanje Ø 25 mm, tip: ST1400****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212680 ST1400
GTIN	4045197712523
Razred artikla	21A

**Opis****Izvedba:**

**Detaljne orijentacijske vrijednosti za primjenu nalaze se u GARANT priručniku o strojarskoj obradi br. 110020.**

· **Preciznost radijusa, koncentričnosti i izmjene:  $\pm 0,015$  mm.**

**Upotreba:**

Pločice s punim radijusom za općenitu primjeru kod izrade kalupa i alata.

Posmak  $f_z$  u titanu  $> 850$  N/mm<sup>2</sup>: 0,3 mm

Tip: ST1400

Vrsta: HB7520

**Tehnički opis**

Tip	ST1400
Rezni materijal	HM
Vrsta	HB7520
Posmak $f_z$ u aluminiju, kratkih odlomaka	0,3 mm
Posmak $f_z$ u čeliku $< 1400$ N/mm <sup>2</sup>	0,33 mm

Posmak $f_z$ u čeliku < 60 HRC	0,25 mm
Posmak $f_z$ u titanu > 850 N/mm <sup>2</sup>	0,3 mm
Broj zamjena/oštrica	1
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje