

Garant
Kopirna glodača glava kratka, Cilindrična drška, Ø D: 20mm

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 212601 20 |
| GTIN | 4045197712653 |
| Razred artikla | 210 |

Opis
Izvedba:

Precizno ležište izmjenjivih ploča zahvaljujući optimalnim postavkama tolerancija pločica i tolerancija dosjeda pločica.
Zajamčena najveća točnost izmjene: $\pm 0,015$ mm.

Upotreba:

Univerzalna primjena za završnu i predzavršnu obradu.

Čelik – za opću primjenu kod izrade alata i kalupa.

Napomena:

Izračunati broj okretaja prema Ø djelovanja D_w . GARANT moment odvijač TQ **br. 211750 vel. 5,0** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 20IP**.

Tehnički opis

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Ø d_1 | 17 mm |
| Ø reza D_c | 20 mm |
| Duljina izboja L_1 | 38 mm |
| Vijak za izmjenjivu pločicu | 219874 (20IP; 5,0 Nm) |
| Ø drške D_s h6 | 20 mm |
| Ukupna duljina L_{ukupno} | 104 mm |
| Broj oštrica Z | 2 |
| Unutarnje hlađenje | da |
| Izvedba drške | Cilindrična drška |

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| Primjena glodala | Glodala za kopiranje |
| Izmjena alata | PowerCard |
| Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |

Pribor

| | |
|---|-------------|
| Stezni vijak | 219874 |
| Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 5,0 Nm | 211750 5,0 |
| Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 20IP | 674252 20IP |