

Garant
Kopirna glodača glava dugačka, Cilindrična drška, Ø D: 12mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212603 12
GTIN	4045197712707
Razred artikla	210

Opis
Izvedba:

Precizno ležište izmjenjivih ploča zahvaljujući optimalnim postavkama tolerancija pločica i tolerancija dosjeda pločica.
Zajamčena najveća točnost izmjene: $\pm 0,015$ mm.

Upotreba:

Univerzalna primjena za završnu i predzavršnu obradu.

Čelik – za opću primjenu kod izrade alata i kalupa.

Napomena:

Izračunati broj okretaja prema Ø djelovanja D_w . GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 2,2** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 10IP**.

Tehnički opis

Ø reza D_c	12 mm
Duljina izboja L_1	22 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	110 mm
Ø d_1	10 mm
Duljina Ø d_1	53 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	219872 (10IP; 2,2 Nm)
Ø drške D_s h6	12 mm
Broj oštrica Z	2
Unutarnje hlađenje	da
Izvedba drške	Cilindrična drška

Primjena glodala	Glodala za kopiranje
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Stezni vijak	219872
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,2 Nm	211750 2,2