

HOLEX**Držač za glodače glave s rupama rashladnog kanala, HSK-100 kratko, Ø trna d1: 40mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 306677 40 |
| GTIN | 4045197712349 |
| Razred artikla | 32A |

Opis**Izvedba:**

- Stezni Ø 40 s 4 navojne rupe za prihvat glodačkih glava prema DIN 2079.
- S otvorom za Balluff/RFID čip.
- Povećana dosjedna ploha bunta.
- HSK dosjedne površine obrađene.

S unutarnjim dovodom rashladnog sredstva.

Upotreba:

Za stezanje nasadnih glodala i glodačkih glava.

Dio isporuke:

Uključuje pritezni vijak za glodače glave.

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, nasadni ključ br. 309890, specijalni ključ br. 309840.

Tehnički opis

| | |
|---|-------|
| Ø trna d ₁ | 40 mm |
| Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861 | 40 |
| Odgovarajući specijalni ključ br. 309840 | 40 |
| Duljina izboja A-dimenzija | 60 mm |
| Duljina klina glodalice L ₄ | 27 mm |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Vanjski Ø D | 89 mm |
| Prihvat | HSK-100 kratko |
| Norma prihvata | DIN 69882-3 |
| Norma prihvata | ISO 12164-1 |
| Norma prihvata | DIN 69893 |
| Oblik | A |
| Provrt za rashladne kanale | ne može se zaključati |
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min ⁻¹ |
| Točnost rotacije | ≤ 6 µm |
| Strategija rezanja | HPC |
| Vrsta proizvoda | Usadnik glave noža |

Pribor

| | |
|--|-----------|
| Nasadni ključ za HSK cijev za rashladno sredstvo za HSK 40 | 309890 40 |
| Pritezni vijak za glodaču glavu za trn Ø 40 mm | 309860 40 |
| Specijalni ključ za trn Ø 40 mm | 309840 40 |
| HSK cijev za rashladno sredstvo za HSK 40 | 309880 40 |