

**Garant****Kopirna glodača glava kratka, Cilindrična drška, Ø D: 25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212601 25
GTIN	4045197712660
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Precizno ležište izmjenjivih ploča zahvaljujući optimalnim postavkama tolerancija pločica i tolerancija dosjeda pločica.<br>Zajamčena najveća točnost izmjene:  $\pm 0,015$  mm.

**Upotreba:**

Univerzalna primjena za završnu i predzavršnu obradu.

**Čelik** – za opću primjenu kod izrade alata i kalupa.

**Napomena:**

Izračunati broj okretaja prema  $\varnothing$  djelovanja  $D_w$ .

**Tehnički opis**

Ukupna duljina $L_{ukupno}$	121 mm
$\varnothing$ drške $D_s$ h6	25 mm
Duljina izboja $L_1$	45 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	219875 (25IP; 6,0 Nm)
$\varnothing$ reza $D_c$	25 mm
$\varnothing d_1$	22 mm
Broj oštrica Z	2
Unutarnje hlađenje	da
Izvedba drške	Cilindrična drška
Primjena glodala	Glodala za kopiranje

Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

---

**Pribor**

Stezni vijak	219875
--------------	--------