

**Garant****Izmjenjiva pločica za glodanje Ø 8 mm, tip: ALU****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212630 ALU
GTIN	4045197712110
Razred artikla	21A

**Opis****Izvedba:**

**Detaljne orijentacijske vrijednosti za primjenu nalaze se u GARANT priručniku o strojarskoj obradi br. 110020.**

· **Preciznost radijusa, koncentričnosti i izmjene:  $\pm 0,015$  mm.**

**Upotreba:**

Pločice s punim radijusom za općenitu primjeru kod izrade kalupa i alata.

Posmak  $f_z$  u titanu  $> 850$  N/mm<sup>2</sup>: 0,15 mm

Tip: ALU

Vrsta: HU7810

**Tehnički opis**

Tip	ALU
Rezni materijal	HM
Vrsta	HU7810
Posmak $f_z$ u aluminiju, kratkih odlomaka	0,15 mm
Posmak $f_z$ u čeliku $< 1400$ N/mm <sup>2</sup>	0,15 mm

Posmak $f_z$ u titanu $> 850 \text{ N/mm}^2$	0,15 mm
Broj zamjena/oštrica	1
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje