

HOLEX**Držač za glodače glave s rupama rashladnog kanala, HSK-100 kratko, Ø trna d1: 50mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	306677 50
GTIN	4045197712356
Razred artikla	32A

Opis**Izvedba:**

- Stezni Ø 40 s 4 navojne rupe za prihvat glodačkih glava prema DIN 2079.
- S otvorom za Balluff/RFID čip.
- Povećana dosjedna ploha bunta.
- HSK dosjedne površine obrađene.

S unutarnjim dovodom rashladnog sredstva.

Upotreba:

Za stezanje nasadnih glodala i glodačkih glava.

Dio isporuke:

Uključuje pritezni vijak za glodače glave.

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, nasadni ključ br. 309890, specijalni ključ br. 309840.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	70 mm
Ø trna d ₁	50 mm
Duljina klina glodalice L ₄	30 mm
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	50
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861	50

Vanjski Ø D	120 mm
Prihvat	HSK-100 kratko
Norma prihvata	DIN 69882-3
Norma prihvata	ISO 12164-1
Norma prihvata	DIN 69893
Oblik	A
Provrt za rashladne kanale	ne može se zaključati
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 6 µm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Usadnik glave noža

Pribor

HSK cijev za rashladno sredstvo za HSK 50	309880 50
Pritezni vijak za glodaču glavu za trn Ø 50 mm	309860 50
Nasadni ključ za HSK cijev za rashladno sredstvo za HSK 50	309890 50