

**HOLEX****Držač za glodače glave s rupama rashladnog kanala, HSK-100 kratko, Ø trna d1: 22mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 306677 22     |
| GTIN           | 4045197712318 |
| Razred artikla | 32A           |

**Opis****Izvedba:**

- Stezni Ø 40 s 4 navojne rupe za prihvat glodačkih glava prema DIN 2079.
- S otvorom za Balluff/RFID čip.
- Povećana dosjedna ploha bunta.
- HSK dosjedne površine obrađene.

S unutarnjim dovodom rashladnog sredstva.

**Upotreba:**

Za stezanje nasadnih glodala i glodačkih glava.

**Dio isporuke:**

Uključuje pritezni vijak za glodače glave.

**Dodatni pribor:**

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, nasadni ključ br. 309890, specijalni ključ br. 309840.

**Tehnički opis**

|   |       |
|---|-------|
| Duljina izboja A-dimenzija                  | 50 mm |
| Duljina klina glodalice L <sub>4</sub>      | 19 mm |
| Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861 | 22    |
| Ø trna d <sub>1</sub>                       | 22 mm |
| Odgovarajući specijalni ključ br. 309840    | 22    |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Vanjski Ø D                                | 50 mm                             |
| Prihvat                                    | HSK-100 kratko                    |
| Norma prihvata                             | DIN 69882-3                       |
| Norma prihvata                             | ISO 12164-1                       |
| Norma prihvata                             | DIN 69893                         |
| Oblik                                      | A                                 |
| Provrt za rashladne kanale                 | ne može se zaključati             |
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup> |
| Točnost rotacije                           | ≤ 6 µm                            |
| Strategija rezanja                         | HPC                               |
| Vrsta proizvoda                            | Usadnik glave noža                |

## Pribor

|  |           |
|--|-----------|
| Specijalni ključ za trn Ø 22 mm                | 309840 22 |
| Pritezni vijak za glodaču glavu za trn Ø 22 mm | 309860 22 |