


Garant**Izmjenjiva pločica za glodanje Ø 32 mm, tip: ST1400****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212690 ST1400
GTIN	4045197712578
Razred artikla	21A

Opis**Izvedba:**

Detaljne orijentacijske vrijednosti za primjenu nalaze se u GARANT priručniku o strojarskoj obradi br. 110020.

· **Preciznost radijusa, koncentričnosti i izmjene: $\pm 0,015$ mm.**

Upotreba:

Pločice s punim radijusom za općenitu primjeru kod izrade kalupa i alata.

Posmak f_z u titanu > 850 N/mm²: 0,35 mm

Tip: ST1400

Vrsta: HB7520

Tehnički opis

Tip	ST1400
Rezni materijal	HM
Vrsta	HB7520
Posmak f_z u aluminiju, kratkih odlomaka	0,35 mm
Posmak f_z u čeliku < 1400 N/mm ²	0,36 mm

Posmak f_z u titanu $> 850 \text{ N/mm}^2$	0,35 mm
Broj zamjena/oštrica	1
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje