

Garant
Kopirna glodača glava vrlo dugačka, Cilindrična drška, Ø D: 10mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212606 10
GTIN	4045197712738
Razred artikla	210

Opis
Izvedba:

Precizno ležište izmjenjivih ploča zahvaljujući optimalnim postavkama tolerancija pločica i tolerancija dosjeda pločica.
Zajamčena najveća točnost izmjene: $\pm 0,015$ mm.

Upotreba:

Univerzalna primjena za završnu i predzavršnu obradu.

Čelik – za opću primjenu kod izrade alata i kalupa.

Napomena:

Izračunati broj okretaja prema Ø djelovanja D_w . GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 1,2** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 8IP**.

Tehnički opis

Ø d_1	8 mm
Ø reza D_c	10 mm
Vijak za okretnu pločicu	219871 (8IP; 1,2 Nm)
Duljina izboja L_1	21 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	132 mm
Ø drške D_s h6	12 mm
Duljina Ø d_1	75 mm
Broj oštrica Z	2
Unutarnje hlađenje	da
Oblik drške	Cilindrična drška

Primjena glodala	Glodala za kopiranje
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,2 Nm	211750 1,2
Stezni vijak	219871
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP