



Držač za glodače glave s rupama rashladnog kanala, HSK-63 kratko, Ø trna d1: 16mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	306537 16
GTIN	4045197712257
Razred artikla	32A

Opis

Izvedba:

- Stezni Ø 40 s 4 navojne rupe za prihvat glodačkih glava prema DIN 2079.
- S utorom za RFID / Balluff čip.
- Povećana dosjedna ploha bunta.
- HSK dosjedne površine obrađene.

S unutarnjim dovodom rashladnog sredstva.

Upotreba:

Za stezanje nasadnih glodala i glodačkih glava.

Dio isporuke:

Uključuje pritezni vijak za glodače glave.

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, nasadni ključ br. 309890, specijalni ključ br. 309840.

Tehnički opis

Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	16
Ø trna d ₁	16 mm
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861	16
Duljina klina glodalice L ₄	17 mm
Duljina izboja A-dimenzija	50 mm

Vanjski Ø D	38 mm
Prihvat	HSK-63 kratko
Norma prihvata	DIN 69882-3
Norma prihvata	ISO 12164-1
Norma prihvata	DIN 69893
Oblik	A
Provrt za rashladne kanale	ne može se zaključati
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 20000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 6 µm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Usadnik glave noža

Pribor

Pritezni vijak za glodaču glavu za trn Ø 16 mm	309860 16
Specijalni ključ za trn Ø 16 mm	309840 16