



## Stezna glava za ER čahure, HSK-A 63 dugačka, za veličinu ER čahura: 32



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	305397 32
GTIN	4045197711496
Razred artikla	32A

### Opis

#### Izvedba:

S Balluffchip provrtima.

- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- S prolaznom rupom (bez vijka za podešavanje).
- Obrađene HSK funkcionalne površine.

#### Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u ER čahure prema DIN 6499 oblik A i B.

#### Dio isporuke:

Uključuje High-Speed steznu maticu s prevlakom.

#### Dodatni pribor:

Cijev rashladnog sredstva br. 309880, nasadni ključ br. 309890, ER stezna čahura br. 308881 – 309434, ER stezni ključ br. 309680 – 309740.

Stezni raspon: 2 - 20 mm

Duljina izboja A-dimenzija: 100 mm

Vanjski Ø D: 50 mm

### Tehnički opis

Stezni raspon	2 - 20 mm
za ER stezna kliješta	32
Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Vanjski Ø D	50 mm

Prihvata	HSK-A 63 dugačka
Norma prihvata	DIN 69882-6
Norma prihvata	ISO 12164-1
Norma prihvata	DIN 69893
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 20000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

## Pribor

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 20 mm	308981 20
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 19 mm	309002 19
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 17 mm	309000 17
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm	308981 14
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	308986 11
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 20 mm	309000 20
Garnitura ER čahura od 18 dijelova, 3-20 mm	309280
Garnitura ER čahura od 18 dijelova, 3-20 mm	309024
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm	308981 13
HiRunER stezni ključ za momentne ključeve tip 32	309749 32
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	309000 5
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 10 mm	309432 10
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	308986 4
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 17 mm	309001 17

ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309432 4,5
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 15 mm	309001 15
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 5 mm	309002 5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm	308981 15
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308981 8
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 6 mm	309432 6
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 18 mm	309002 18
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	309001 4
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 19 mm	308986 19
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	308986 14
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309001 8
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 10 mm	309002 10
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 13 mm	308986 13
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	309000 3
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	309001 3
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 7 mm	309002 7
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 17 mm	309002 17
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	309001 5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	309000 9
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 12 mm	309002 12
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	309000 4
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 18 mm	309001 18
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 15 mm	308986 15
	309432 11

ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 11 mm

ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm

309002 8

ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 14 mm

309002 14

ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 20 mm

309002 20

ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 13 mm

309002 13

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm

309001 10

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm

309000 10

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 20 mm

308986 20

ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 9 mm

309432 9

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm

308981 12

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm

309000 11

Nasadni ključ za HSK cijev za rashladno sredstvo za HSK 32

309890 32

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm

308986 7

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm

308986 8

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm

309000 6

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm

308986 3

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 18 mm

308986 18

ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 11 mm

309002 11

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 19 mm

308981 19

ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4 mm

309002 4

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 20 mm

309001 20

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 17 mm

308981 17

ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 16 mm

309002 16

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309001 6
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 3 mm	309002 3
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	309001 16
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm	309000 15
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	308986 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm	308981 16
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 7 mm	309432 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 18 mm	309000 18
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 19 mm	309000 19
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm	309000 16
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 9 mm	309002 9
Garnitura ER čahura od 18 dijelova, 3-20 mm s brtvom i rashladnim kanalom	309285
ER stezna matica High Speed za ER 32	309610 32
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	309001 11
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308981 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308981 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308981 5
HSK cijev za rashladno sredstvo za HSK 32	309880 32
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 17 mm	308986 17
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308986 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308981 3
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309001 7
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	308986 16
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm	309000 14
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309001 9
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308986 10
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	309001 14

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	309000 7
ER stezni ključ za ER steznu glavu 32	309680 32
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308981 4
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 8 mm	309432 8
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	308986 12
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm	309000 13
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm	308981 11
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 13 mm	309001 13
Garnitura ER čahura od 8 dijelova, 4-16, 20 mm s brtvom	309026
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	309001 12
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 12 mm	309432 12
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm	309002 6
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 19 mm	309001 19
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308981 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308981 9
Garnitura ER čahura od 18 dijelova, 3-20 mm s brtvom	309284
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm	309000 12
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	308986 5
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 15 mm	309002 15
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 18 mm	308981 18
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	309000 8