


**Garant**
**Izmjenjiva pločica za glodanje Ø 32 mm, tip: TI**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212690 TI
GTIN	4045197712585
Razred artikla	21A

**Opis**
**Izvedba:**

**Detaljne orijentacijske vrijednosti za primjenu nalaze se u GARANT priručniku o strojarskoj obradi br. 110020.**

· **Preciznost radijusa, koncentričnosti i izmjene:  $\pm 0,015$  mm.**

**Upotreba:**

Pločice s punim radijusom za općenitu primjeru kod izrade kalupa i alata.

Posmak  $f_z$  u titanu  $> 850$  N/mm<sup>2</sup>: 0,35 mm

Vrsta: HB7935

**Tehnički opis**

Rezni materijal	HM
Vrsta	HB7935
Posmak $f_z$ u aluminiju, kratkih odlomaka	0,35 mm
Posmak $f_z$ u čeliku $< 1400$ N/mm <sup>2</sup>	0,36 mm
Posmak $f_z$ u titanu $> 850$ N/mm <sup>2</sup>	0,35 mm
Broj zamjena/oštrica	1

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za glodanje