



## Magnetski mjerni stativ s preciznim namještanjem, tip: 240



### Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 441180 240    |
| GTIN           | 4045197713193 |
| Razred artikla | 42D           |

### Opis

#### Izvedba:

Mehanički magnetski mjerni stativ sa središnjim mehanizmom za stezanje. Sva tri zgloba priteže se samo jednom okretnom ručicom. Kontinuirano reguliranje sile stezanja s visokom stabilnošću. Kuglični zglobovi omogućuju brzo i jednostavno pozicioniranje. Magnetsko postolje s okretnim prekidačem i prizmatičnim podnožjem.

Standard - prihvat mjernog sata za stezne drške  $\varnothing$  6 mm,  $\varnothing$  8 mm i dršku u obliku prizme, precizno podešavanje na prijemu mjernog sata.

### Tehnički opis

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Snaga prijanjanja            | 800 N  |
| Duljina zglobnog kraka $L_2$ | 101 mm |
| maksimalno opterećenje       | 4 kg   |
| Duljina zglobnog kraka $L_1$ | 110 mm |
| Širina magnetske noge        | 50 mm  |
| Visina magnetske noge        | 55 mm  |

## List s podacima

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Duljina magnetske noge | 60 mm         |
| Istovar                | 282 mm        |
| priključni navoj ispod | M8            |
| Vrsta proizvoda        | Mjerni stativ |

### Pribor

|   |            |
|---|------------|
| Držać za mjerni stativ tip K2                   | 442100 K2  |
| Držać za mjerni stativ tip K1                   | 442100 K1  |
| Držać za mjerni stativ tip 2SM                  | 442104 2SM |
| Postolje tip 1                                  | 442140 1   |
| Postolje tip 1                                  | 442120 1   |
| Držać za mjerni stativ tip 2SM                  | 442100 2SM |
| Postolje tip 0                                  | 442140 0   |
| Postolje tip K3                                 | 442120 K3  |
| 3-D zglobne poluge tip 240                      | 442114 240 |
| Držać za mjerni stativ tip H                    | 442100 H   |
| Postolje tip V                                  | 442120 V   |
| 3-D zglobne poluge tip 240                      | 442110 240 |
| Postolje tip 1                                  | 440868 1   |
| Držać za mjerni stativ tip CA                   | 442100 CA  |
| Držać za mjerni stativ tip QR                   | 442100 QR  |
| Postolje tip 0                                  | 442120 0   |
| Postolje stativa s preciznim namještanjem tip 0 | 442125 0   |