



Magnetski mjerni stativ s preciznim namještanjem, tip: 290



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	441180 290
GTIN	4045197713308
Razred artikla	42D

Opis

Izvedba:

Mehanički magnetski mjerni stativ sa središnjim mehanizmom za stezanje. Sva tri zgloba priteže se samo jednom okretnom ručicom. Kontinuirano reguliranje sile stezanja s visokom stabilnošću. Kuglični zglobovi omogućuju brzo i jednostavno pozicioniranje. Magnetsko postolje s okretnim prekidačem i prizmatičnim podnožjem.

Standard - prihvat mjernog sata za stezne drške \varnothing 6 mm, \varnothing 8 mm i dršku u obliku prizme, precizno podešavanje na prijemu mjernog sata.

Tehnički opis

Širina magnetske noge	50 mm
Duljina zglobnog kraka L_2	129 mm
Visina magnetske noge	55 mm
Duljina magnetske noge	80 mm
Istovar	349 mm
Duljina zglobnog kraka L_1	149 mm

List s podacima

Snaga prijanjanja	800 N
maksimalno opterećenje	8 kg
priključni navoj ispod	M8
Vrsta proizvoda	Mjerni stativ

Pribor

Držać za mjerni stativ tip 2SM	442100 2SM
Postolje tip 1	440868 1
Postolje tip V	442120 V
Postolje tip K3	442120 K3
Postolje tip 0	442120 0
Držać za mjerni stativ tip QR	442100 QR
Postolje tip 0	442140 0
Držać za mjerni stativ tip K2	442100 K2
Držać za mjerni stativ tip 2SM	442104 2SM
Držać za mjerni stativ tip H	442100 H
Postolje tip 1	442120 1
3-D zglobne poluge tip 290	442110 290
Postolje tip 1	442140 1
Držać za mjerni stativ tip K1	442100 K1
Držać za mjerni stativ tip CA	442100 CA
3-D zglobne poluge tip 290	442114 290
Postolje stativa s preciznim namještanjem tip 0	442125 0