



## Magnetski mjerni stativ s preciznim namještanjem, tip: 600



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	441180 600
GTIN	4045197713315
Razred artikla	42D

### Opis

#### Izvedba:

Mehanički magnetski mjerni stativ sa središnjim mehanizmom za stezanje. Sva tri zgloba priteže se samo jednom okretnom ručicom. Kontinuirano reguliranje sile stezanja s visokom stabilnošću. Kuglični zglobovi omogućuju brzo i jednostavno pozicioniranje. Magnetsko postolje s okretnim prekidačem i prizmatičnim podnožjem.

Standard - prihvata mjernog sata za stezne drške  $\varnothing$  6 mm,  $\varnothing$  8 mm i dršku u obliku prizme, precizno podešavanje na prijemu mjernog sata.

### Tehnički opis

Duljina magnetske noge	117 mm
Visina magnetske noge	55 mm
Širina magnetske noge	50 mm
Snaga prijanjanja	1300 N
Duljina zglobnog kraka $L_2$	223 mm
Duljina zglobnog kraka $L_1$	287 mm

## List s podacima

maksimalno opterećenje	14 kg
Istovar	580 mm
priključni navoj ispod	M10×1,25
Vrsta proizvoda	Mjerni stativ

### Pribor

Postolje tip 2	442120 2
Držać za mjerni stativ tip QR	442100 QR
Postolje stativa s hidrauličkim preciznim podešavanjem tip 2	440865 2
3-D zglobne poluge tip 600	442110 600
Držać za mjerni stativ tip H	442100 H
Držać za mjerni stativ tip CA	442100 CA
Postolje tip 2	442140 2
Držać za mjerni stativ tip 2SM	442104 2SM
3-D zglobne poluge tip 600	442114 600
Držać za mjerni stativ tip K1	442100 K1
Držać za mjerni stativ tip 2SM	442100 2SM
Držać za mjerni stativ tip K2	442100 K2
Postolje tip 2	440868 2
Postolje tip F	442120 F