



## Weldon stezna glava, HSK-A 63 A = 120, Stezni Ø D1: 14mm



### Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 304317 14     |
| GTIN           | 4045197709141 |
| Razred artikla | 32A           |

### Opis

#### Izvedba:

- S RFID/Balluff otvorom za čip.
- HSK dosjedne površine obrađene.

#### Upotreba:

Za stezanje alata s Weldon drškom prema DIN 1835 oblik B i DIN 6535 oblik HB.

#### Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo art. 309880, ključ s T ručicom art. 309890.

#### Napomena:

Kod proizvođača je dostupan HSK 40 i 50, oblik A i E.

### Tehnički opis

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Stezni Ø D <sub>1</sub>      | 14 mm            |
| Duljina izboja A-dimenzija   | 120 mm           |
| Rezervni stezni vijak 309900 | 12               |
| Vanjski Ø D                  | 44 mm            |
| Prihvat                      | HSK-A 63 A = 120 |
| Norma prihvata               | DIN 69893        |
| Norma prihvata               | ISO 12164-1      |
| Norma prihvata               | DIN 69882-4      |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Oblik                                      | A                                 |
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 6,3 pri 20000 min <sup>-1</sup> |
| Točnost rotacije                           | ≤ 3 μm                            |
| Strategija rezanja                         | HPC                               |
| Strategija rezanja                         | HSC                               |
| Vrsta proizvoda                            | Stezna glava za ravne površine    |

## Pribor

|   |           |
|---|-----------|
| Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim Ø D1 12 mm | 309900 12 |
|---|-----------|