

**Weldon stezna glava, HSK-63 kratko, Stezni Ø D1: 25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	304277 25
GTIN	4045197709080
Razred artikla	32A

Opis**Izvedba:**

- S RFID/Balluff otvorom za čip.
- HSK dosjedne površine obrađene.

Upotreba:

Za stezanje alata s Weldon drškom prema DIN 1835 oblik B i DIN 6535 oblik HB.

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo art. 309880, ključ s T ručicom art. 309890.

Napomena:

Kod proizvođača je dostupan HSK 40 i 50, oblik A i E.

Tehnički opis

Rezervni stezni vijak 309900	25
Duljina izboja A-dimenzija	110 mm
Stezni Ø D ₁	25 mm
Vanjski Ø D	65 mm
Prihvat	HSK-63 kratko
Norma prihvata	DIN 69893
Norma prihvata	ISO 12164-1
Norma prihvata	DIN 69882-4

Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 20000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

Pribor

Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim Ø D1 25 mm	309900 25
HSK cijev za rashladno sredstvo za HSK 25	309880 25
Nasadni ključ za HSK cijev za rashladno sredstvo za HSK 25	309890 25