

Garant**HiPer-Drill izmjenjiva rezna pločica n7, HU7810, Ø D: 13,5mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 231630 13,5 |
| GTIN | 4045197710048 |
| Razred artikla | 21M |

Opis**Izvedba:**

Prizmatično brušena izmjenjiva glava za precizno pozicioniranje i čvrst dosjed. Koncentričnost u montiranom stanju $\leq 20 \mu\text{m}$. Za rupe do točnosti IT9.

Napomena:

Navedeni parametri obrade vrijede za osnovni element 5xD.
Napravite pilot rupe isključivo s reznim umetkom iste vrste.

Tehnički opis

| | |
|--|-------------|
| Ø D | 13,5 mm |
| Posmak f u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,29 mm/okr |
| Za veličinu tijela svrdla | 13,5 mm |
| Serija | HiPer-Drill |
| Broj zamjena/oštrica | 1 |
| Kut vrha | 135 stupanj |

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Vrsta | HU7810 |
| Rezni materijal | HM |
| Polustandardno | da |
| Broj oštrica Z | 2 |
| Vrsta proizvoda | Rezni umetak za bušenje |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V_c | ISO kod |
|--------------------------------|--------------|-----------|---------|
| Aluminij, plastični materijali | prikladno | 250 m/min | N |
| Aluminij (kratkih odlomaka) | prikladno | 200 m/min | N |
| Aluminij > 10% Si | prikladno | 150 m/min | N |
| CuZn | prikladno | 180 m/min | N |
| mokro maksimalno | prikladno | | |