

Garant**HiPer-Drill izmjenjiva rezna pločica n7, HU7810, Ø D: 22,75mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	231630 22,75
GTIN	4045197710444
Razred artikla	21M

Opis**Izvedba:**

Prizmatično brušena izmjenjiva glava za precizno pozicioniranje i čvrst dosjed. Koncentričnost u montiranom stanju $\leq 20 \mu\text{m}$. Za rupe do točnosti IT9.

Napomena:

Navedeni parametri obrade vrijede za osnovni element 5xD.
Napravite pilot rupe isključivo s reznim umetkom iste vrste.

Tehnički opis

Ø D	22,75 mm
Posmak f u aluminiju, kratkih odlomaka	0,43 mm/okr
Za veličinu tijela svrdla	22 mm
Serija	HiPer-Drill
Broj zamjena/oštrica	1
Kut vrha	135 stupanj

Vrsta	HU7810
Rezni materijal	HM
Polustandardno	da
Broj oštrica Z	2
Vrsta proizvoda	Rezni umetak za bušenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	250 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	200 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	150 m/min	N
CuZn	prikladno	180 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		