

**Garant****WNMG 080404, Vrsta: HB7020**

### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251962 HB7020
GTIN	4045197711083
Razred artikla	21G

### Opis

WNMG 080404 HB7020 Vrsta: HB7020

Lomač odvojenih čestica: SS

Dubina reza  $a_p$ : 0,3 - 2 mmPosmak  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/okrBrzina reza  $v_c$  glavna primjena: 150 - 400 m/min

### Tehnički opis

Kutni radijus	0,4 mm
Dubina reza $a_p$	0,3 - 2 mm
Uvjetovanost reza	lagano prekinut
Glavna primjena	P
Lomač odvojenih čestica	SS
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	150 - 400 m/min
Posmak $f$	0,1 - 0,4 mm/okr
Vrsta	HB7020

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080404
Broj zamjena/oštrica	6
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje