

**Garant****HiPer-Drill izmjenjiva rezna pločica n7, HU7810, Ø D: 15,1mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 231630 15,1   |
| GTIN           | 4045197710116 |
| Razred artikla | 21M           |

**Opis****Izvedba:**

Prizmatično brušena izmjenjiva glava za precizno pozicioniranje i čvrst dosjed.  
Koncentričnost u montiranom stanju  $\leq 20 \mu\text{m}$ . Za rupe do točnosti IT9.

**Napomena:**

Navedeni parametri obrade vrijede za osnovni element 5xD.  
Napravite pilot rupe isključivo s reznim umetkom iste vrste.

**Tehnički opis**

|  |             |
|--|-------------|
| Ø D                                    | 15,1 mm     |
| Posmak f u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,34 mm/okr |
| Za veličinu tijela svrdla              | 15 mm       |
| Serija                                 | HiPer-Drill |
| Broj zamjena/oštrica                   | 1           |
| Kut vrha                               | 135 stupanj |

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Vrsta           | HU7810                  |
| Rezni materijal | HM                      |
| Polustandardno  | da                      |
| Broj oštrica Z  | 2                       |
| Vrsta proizvoda | Rezni umetak za bušenje |

**Podaci korisnika**

|                                | Prikladno za | $V_c$     | ISO kod |
|--------------------------------|--------------|-----------|---------|
| Aluminij, plastični materijali | prikladno    | 250 m/min | N       |
| Aluminij (kratkih odlomaka)    | prikladno    | 200 m/min | N       |
| Aluminij > 10% Si              | prikladno    | 150 m/min | N       |
| CuZn                           | prikladno    | 180 m/min | N       |
| mokro maksimalno               | prikladno    |           |         |