

**Garant****KNUX 160405R, Vrsta: HB7020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251030 HB7020
GTIN	4045197711144
Razred artikla	21G

**Tehnički opis**

Uvjetovanost reza	lagano prekinut
Glavna primjena	P
Lomač odvojenih čestica	SM
Dubina reza $a_p$	0,5 - 5 mm
promjer lomača	2,2 mm
Posmak $f$	0,2 - 0,5 mm/okr
Kutni radijus	0,5 mm
Vrsta	HB7020
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	120 - 350 m/min
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
Broj zamjena/oštrica	2
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	KNUX 160405R
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje

