

Garant**WNMG 080408, Vrsta: HB7020**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251964 HB7020
GTIN	4045197711090
Razred artikla	21G

Opis

WNMG 080408 HB7020 Vrsta: HB7020

Lomač odvojenih čestica: SS

Dubina reza a_p : 0,3 - 2 mmPosmak f : 0,1 - 0,4 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 150 - 400 m/min

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	SS
Dubina reza a_p	0,3 - 2 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	150 - 400 m/min
Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	lagano prekinut
Kutni radijus	0,8 mm
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Vrsta	HB7020

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080408
Broj zamjena/oštrica	6
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje