

**Garant****TCMT 110204, Vrsta: HB7020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260952 HB7020
GTIN	4045197710864
Razred artikla	21G

**Opis**

TCMT 110204 HB7020 Vrsta: HB7020  
Lomač odvojenih čestica: SS  
Dubina reza  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Posmak  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 150 - 400 m/min

**Tehnički opis**

Uvjetovanost reza	lagani prekid
Glavna primjena	P
Lomač odvojenih čestica	SS
Kutni radijus	0,4 mm
Posmak $f$	0,05 - 0,2 mm/okr
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	150 - 400 m/min
Dubina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Vrsta	HB7020

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TCMT 110204
Broj zamjena/oštrica	3
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje