

**Garant****HiPer-Drill izmjenjiva rezna pločica n7, HU7810, Ø D: 25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	231630 25
GTIN	4045197710536
Razred artikla	21M

**Opis****Izvedba:**

Prizmatično brušena izmjenjiva glava za precizno pozicioniranje i čvrst dosjed. Koncentričnost u montiranom stanju  $\leq 20 \mu\text{m}$ . Za rupe do točnosti IT9.

**Napomena:**

Navedeni parametri obrade vrijede za osnovni element 5xD. Napravite pilot rupe isključivo s reznim umetkom iste vrste.

**Tehnički opis**

Za veličinu tijela svrdla	25 mm
Posmak f u aluminiju, kratkih odlomaka	0,46 mm/okr
Ø D	25 mm
Serija	HiPer-Drill
Broj zamjena/oštrica	1
Kut vrha	135 stupanj

Vrsta	HU7810
Rezni materijal	HM
Polustandardno	da
Broj oštrica Z	2
Vrsta proizvoda	Rezni umetak za bušenje

**Podaci korisnika**

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	250 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	200 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	150 m/min	N
CuZn	prikladno	180 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		