


Garant**CCMT 120408, Vrsta: HB7020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260066 HB7020
GTIN	4045197710826
Razred artikla	21G

Opis

CCMT 120408 HB7020 Vrsta: HB7020
Lomač odvojenih čestica: SS
Tolerancija: MF
Dubina reza a_p : 0,2 - 2,5 mm
Posmak f : 0,05 - 2,5 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 150 - 400 m/min

Tehnički opis

Kutni radijus	0,8 mm
Uvjetovanost reza	lagano prekinut
Lomač odvojenih čestica	SS
Posmak f	0,05 - 2,5 mm/okr
Glavna primjena	P
Brzina reza v_c glavna primjena	150 - 400 m/min

Dubina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Vrsta	HB7020
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 120408
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	MF
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje