

**Garant****SOMT 120504 PDER, HB7520, tip: UNI****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	214884 UNI
GTIN	4045197716446
Razred artikla	21A

**Opis****Izvedba:**

Povećana debljina izmjenjive pločice za najučinkovitije rezanje. Zaštita od trošenja zahvaljujući najmodernijim prevlakama.

**Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti za  $a_e = 0,3 \times D$ .

Kutni radijus: 0,4 mm

**Tehnički opis**

Tip	UNI
Kutni radijus	0,4 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOMT 120504 PDER
Vrsta	HB7520
Rezni materijal	HM
Broj zamjena/oštrica	4

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za glodanje

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	260 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	240 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	190 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	120 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	70 m/min	M
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		