

**Magnet za podizanje tereta, maks. nosivost (čeona): 150kg****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	085990 150
GTIN	2050001780119
Razred artikla	08P

Opis**Izvedba:**

Kompaktna čvrsta izvedba s Neodym permanentnim magnetima. Optimalni učinak čak i kod velikih zračnosti, bez rasipanja magnetskog polja. Certificirana sila otpuštanja (vidi ispitni certifikat).

Potpuno oklopljeni, kompaktni i lagani magnet za podizanje sa sigurnosnim prihvatom. Čvrste konstrukcije, lakohodno uključivanje i isključivanje. Površina prianjanja magnetna s dva uzdužna pola.

Upotreba:

Za sigurno rukovanje i transport plosnatih i oblikih materijala, (br. 085990; 085980). Za dijelove od lijevanog željeza ili čelika, ploče, šipke ili cijevi. Primjena u skladištima, ljevaonicama/čeličanicama, skladištenju čelika, području alatničarstva i proizvodnje.

Tehnički opis

Dimenzija E	50 mm
Dimenzija A	93 mm
maksimalni nosivi teret okrugli	65 kg

Dimenzija G	26 mm
Dimenzija F	162 mm
Dimenzija B	155 mm
minimalna debljina stjenke materijala, okrugli	2 mm
minimalna debljina stjenke materijala, ravni	2 mm
maksimalna duljina, ravna	2500 mm
Težina	2,6 kg
Dimenzija C	60 mm
Dimenzija D	70 mm
maksimalan Ø okrugli	100 mm
maksimalni nosivi teret ravan	150 kg
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Vrsta proizvoda	Magnet za podizanje tereta