

Garant**VNMG 160408, Vrsta: HB7020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251734 HB7020
GTIN	4045197717108
Razred artikla	21G

Opis

VNMG 160408 HB7020 Vrsta: HB7020
Lomač odvojenih čestica: SS
Dubina reza a_p : 0,3 - 2 mm
Posmak f : 0,08 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 150 - 400 m/min

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	lagano prekinut
Kutni radijus	0,8 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	150 - 400 m/min
Lomač odvojenih čestica	SS
Dubina reza a_p	0,3 - 2 mm
Glavna primjena	P
Posmak f	0,08 - 0,4 mm/okr

Vrsta	HB7020
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VNMG 160408
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje