

**Magnet za podizanje tereta, maks. nosivost (čeona): 300kg****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	085990 300
GTIN	2050001780126
Razred artikla	08P

Opis**Izvedba:**

Kompaktna čvrsta izvedba s Neodym permanentnim magnetima. Optimalni učinak čak i kod velikih zračnosti, bez rasipanja magnetskog polja. Certificirana sila otpuštanja (vidi ispitni certifikat).

Potpuno oklopljeni, kompaktni i lagani magnet za podizanje sa sigurnosnim prihvatom. Čvrste konstrukcije, lakohodno uključivanje i isključivanje. Površina prianjanja magnetna s dva uzdužna pola.

Upotreba:

Za sigurno rukovanje i transport plosnatih i oblikih materijala, (br. 085990; 085980). Za dijelove od lijevanog željeza ili čelika, ploče, šipke ili cijevi. Primjena u skladištima, ljevaonicama/čeličanicama, skladištenju čelika, području alatničarstva i proizvodnje.

Tehnički opis

minimalna debljina stijenke materijala, ravni	4 mm
Dimenzija D	99 mm
Dimenzija C	100 mm

minimalna debljina stjenke materijala, okrugli	4 mm
maksimalna duljina, ravna	2500 mm
Dimenzija B	214 mm
Dimenzija A	152 mm
Dimenzija F	231 mm
Dimenzija E	81 mm
maksimalni nosivi teret okrugli	150 kg
Težina	10 kg
maksimalan \varnothing okrugli	200 mm
Dimenzija G	40 mm
maksimalni nosivi teret ravan	300 kg
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Vrsta proizvoda	Magnet za podizanje tereta