

Garant
Precizni upuštač 90°, bez prevlake, Vanjski-Ø Dc: 31mm

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 150152 31 |
| GTIN | 4045197717078 |
| Razred artikla | 11M |

Opis
Izvedba:

Svi upuštači s 3 oštrice, radijalno brušeni.

Žlijebovi brušeni iz punog komada.

Precizni upuštač, koji se proizvodi s uskim tolerancijama izrade boljima nego prema DIN 335-C.

Drška s **3 dodatne stezne plohe** za upotrebu s glavom s 3 čeljusti.

Upotreba:

Precizni upuštač za izradu upuštenja bez vibriranja alata.

Tehnički opis

| | |
|---|--------------|
| Posmak f u čeliku < 500 N/mm ² | 0,2 mm/okr |
| Najmanji Ø upuštanja | 4,2 mm |
| Vanjski Ø | 31 mm |
| za vijke s upuštenom glavom DIN 7991 | M16 |
| Tolerancija drške | h9 |
| Ø drške D _s | 12 mm |
| Ukupna duljina L | 71 mm |
| Broj oštrica Z | 3 |
| Prevlaka | bez prevlake |
| Vrh kuta upuštača | 90 stupanj |

| | |
|--------------------|--|
| Rezni materijal | HSS |
| Standard | DIN 335 C |
| Drška | Drška s tri površine za zatezanje |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Prsten u boji | nema |
| Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V_c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------|---------|
| Aluminij, plastični materijali | prikladno | 70 m/min | N |
| Aluminij (kratkih odlomaka) | prikladno | 33 m/min | N |
| Čelik < 500 N/mm ² | prikladno | 28 m/min | P |
| Čelik < 750 N/mm ² | prikladno | 27 m/min | P |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | 27 m/min | P |
| mokro maksimalno | prikladno | | |
| suho | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |