

**Magnet za podizanje tereta, maks. nosivost (čeona): 600kg****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	085990 600
GTIN	2050001780133
Razred artikla	08P

**Opis****Izvedba:**

Kompaktna čvrsta izvedba s Neodym permanentnim magnetima. Optimalni učinak čak i kod velikih zračnosti, bez rasipanja magnetskog polja. Certificirana sila otpuštanja (vidi ispitni certifikat).

Potpuno oklopljeni, kompaktni i lagani magnet za podizanje sa sigurnosnim prihvatom. Čvrste konstrukcije, lakohodno uključivanje i isključivanje. Površina prianjanja magnetna s dva uzdužna pola.

**Upotreba:**

Za sigurno rukovanje i transport plosnatih i oblikih materijala, (br. 085990; 085980). Za dijelove od lijevanog željeza ili čelika, ploče, šipke ili cijevi. Primjena u skladištima, ljevaonicama/čeličanicama, skladištenju čelika, području alatničarstva i proizvodnje.

**Tehnički opis**

Dimenzija E	81 mm
minimalna debljina stijenke materijala, okrugli	6 mm
Dimenzija D	99 mm

Dimenzija C	120 mm
maksimalni nosivi teret ravan	600 kg
Dimenzija B	300 mm
Dimenzija G	49 mm
Dimenzija F	241 mm
maksimalan $\varnothing$ okrugli	270 mm
Težina	20 kg
maksimalni nosivi teret okrugli	300 kg
maksimalna duljina, ravna	2500 mm
minimalna debljina stjenke materijala, ravni	6 mm
Dimenzija A	246 mm
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Vrsta proizvoda	Magnet za podizanje tereta