

**Magnet za podizanje tereta, maks. nosivost (čeona): 1200kg****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	085990 1200
GTIN	2050001780140
Razred artikla	08P

**Opis****Izvedba:**

Kompaktna čvrsta izvedba s Neodym permanentnim magnetima. Optimalni učinak čak i kod velikih zračnosti, bez rasipanja magnetskog polja. Certificirana sila otpuštanja (vidi ispitni certifikat).

Potpuno oklopljeni, kompaktni i lagani magnet za podizanje sa sigurnosnim prihvatom. Čvrste konstrukcije, lakohodno uključivanje i isključivanje. Površina prianjanja magnetna s dva uzdužna pola.

**Upotreba:**

Za sigurno rukovanje i transport plosnatih i oblikih materijala, (br. 085990; 085980). Za dijelove od lijevanog željeza ili čelika, ploče, šipke ili cijevi. Primjena u skladištima, ljevaonicama/čeličanicama, skladištenju čelika, području alatničarstva i proizvodnje.

**Tehnički opis**

maksimalan Ø okrugli	300 mm
Dimenzija C	140 mm
Dimenzija G	72 mm

maksimalna duljina, ravna	3500 mm
Dimenzija B	359 mm
Dimenzija A	305 mm
minimalna debljina stjenke materijala, okrugli	10 mm
minimalna debljina stjenke materijala, ravni	10 mm
maksimalni nosivi teret okrugli	600 kg
Dimenzija E	112 mm
Dimenzija F	315 mm
Težina	40 kg
maksimalni nosivi teret ravan	1200 kg
Dimenzija D	125 mm
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Vrsta proizvoda	Magnet za podizanje tereta