

**Garant**

**Planska glodača glava 45° lijevi smjer, s provrtom, Ø D / broj pločica Z:  
80/6mm**


**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	214205 80/6
GTIN	4045197717412
Razred artikla	210

**Opis**
**Napomena:**

GARANT moment odvijač TQ **br. 211750 vel. 5,7** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 20IP**.

**Tehnički opis**

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Ø reza $D_c$	80 mm
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	50 mm
Ø prihvatne rupe	27 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SE.. 1204..
maksimalni vanjski Ø $D_{maks}$	93 mm
Broj oštrica Z	6
Izvedba drške	s provrtom

Kut rezne oštrice κ	45 stupanj
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	ne
Strategija rezanja	MTC
Vrsta proizvoda	Ravno glodalo

---

## Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 5,7 Nm	211750 5,7
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 20IP	674252 20IP
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelni	219800