

Garant**Garnitura upuštača br. 150152 u kutiji 90°, bez prevlake, broj upuštača: 7****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	150312 7
GTIN	4045197717122
Razred artikla	11M

Opis**Izvedba:**

Garnitura upuštača **u kutiji**.

Praktična za montažu i radionicu.

Svi upuštači s 3 oštrice, radijalno brušeni.

Žlijebovi brušeni iz punog komada.

Drška s **3 dodatne stezne plohe** za upotrebu s glavom s 3 čeljusti.

Upotreba:

Precizni upuštač za izradu upuštenja bez vibriranja alata.

Sadržaj:

po 1 upuštač: Vel. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

Tehnički opis

Broj upuštača	7
Broj oštrica Z	3
Prevlaka	bez prevlake
Vrh kuta upuštača	90 stupanj

Rezni materijal	HSS
Standard	DIN 335 C
Drška	Drška s tri površine za zatezanje s h9
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Stupnjevito i upušteno konično glodalo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	70 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	33 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	28 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	27 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	27 m/min	P
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		

Pribor

Precizni upuštač90° Vanjski-Ø Dc 11,5 mm	150152 11,5
Precizni upuštač90° Vanjski-Ø Dc 8 mm	150152 8
Precizni upuštač90° Vanjski-Ø Dc 10 mm	150152 10
Precizni upuštač90° Vanjski-Ø Dc 25 mm	150152 25
Precizni upuštač90° Vanjski-Ø Dc 19 mm	150152 19
Precizni upuštač90° Vanjski-Ø Dc 6 mm	150152 6
Precizni upuštač90° Vanjski-Ø Dc 15 mm	150152 15