


Garant**Eco garnitura za naknadno opremanje, širina drške b: 20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	317900 20
GTIN	4045197716712
Razred artikla	31V

Opis**Izvedba:**

- Prijenos rashladnog sredstva do svih vrsta Eco držača za klasično i ubodno tokarenje.
- Primjereno za AXA brzoizmjenjivi držač tokarskih noževa br. 318100 te PARAT izmjenjivi držač br. 316120 – 316160.
- Rashladno sredstvo se provodi putem lijevog, desnog ili stražnjeg cijevnog priključka.

Dio isporuke:

Uključuje vijke i brzostezni priključak (G 1/8 cola) za priključak crijeva s vanjskim Ø 6mm. Duljina spojnice 17,4mm.

Tehnički opis

za širinu drške H ₁	20 mm
Duljina L ₂	25 mm
Ukupna duljina L ₁	94 mm
Ukupna visina H	25 mm
Širina drške b	20 mm
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Čelični držač

