


Garant**eco garnitura za prihvat držača za tokarenje, širina drške b: 16mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	317900 16
GTIN	4045197716705
Razred artikla	31V

Opis

Izvedba:

- Prijenos rashladnog sredstva do svih vrsta ECO držača za klasično i ubodno tokarenje.
- Primjereno za AXA brzoizmjenjive držače tokarskih noževa br. 318100 te PARAT brzoizmjenjivi držač br. 316120 – 316160.
- Rashladno sredstvo se provodi putem lijevog, desnog ili stražnjeg cijevnog priključka.

Dio isporuke:

Uključuje vijke i brzostezni priključak (G 1/8 cola) za priključak crijeva s vanjskim \varnothing 6mm. Duljina spojnice 17,4mm.

Tehnički opis

za širinu drške H ₁	16 mm
Širina drške b	16 mm
Ukupna duljina L ₁	79 mm
Duljina L ₂	25 mm
Ukupna visina H	20 mm
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Čelični držač

