



Tijelo svrdla Cilindrična drška, s unutarnjim hlađenjem, 1,5×D, tip: 12



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	232240 12
GTIN	4045197717726
Razred artikla	22G

Opis

Izvedba:

S unutarnjim hlađenjem.

S ravnim žljebovima.

Napomena:

Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.

Unutarnje hlađenje: da

Broj oštrica Z: 2

Ø područja D_c: 12 - 12,5 mm

Korisna duljina L₁: 18,8 mm

Ø drške D_s: 20 mm

Duljina drške L_s: 50 mm

Stezni vijci: 232990 TX7

Tehnički opis

Ø područja D _c	12 - 12,5 mm
Ø drške D _s	20 mm
Korisna duljina L ₁	18,8 mm
Stezni vijci	232990 TX7
Duljina drške L _s	50 mm
Broj oštrica Z	2
izvedba	1,5×D

Drška	ISO 9766
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

Pribor

Torx® set vijaka 10-dijelni tip TX7	232990 TX7
Precizni bit za Torx®, drška E 6,3 Torx® profil TX7	674248 TX7
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 0,6 Nm	211750 0,6