

**Tijelo svrdla Cilindrična drška, s unutarnjim hlađenjem, 1,5×D, tip: 13****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	232240 13
GTIN	4045197717733
Razred artikla	22G

Opis**Izvedba:**

S unutarnjim hlađenjem.

S ravnim žljebovima.**Napomena:**

Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.

Unutarnje hlađenje: da

Broj oštrica Z: 2

Ø područja D_c: 13 - 17,5 mm

Korisna duljina L₁: 26 mm

Ø drške D_s: 20 mm

Duljina drške L_s: 50 mm

Stezni vijci: 232990 TX8

Tehnički opis

Stezni vijci	232990 TX8
Ø područja D _c	13 - 17,5 mm
Ø drške D _s	20 mm
Korisna duljina L ₁	26 mm
Duljina drške L _s	50 mm
Broj oštrica Z	2
izvedba	1,5×D

Drška	ISO 9766
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

Pribor

Torx® set vijaka 10-dijelni tip TX8	232990 TX8
Precizni bit za Torx®, drška E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,3 Nm	211750 1,3