

**Tijelo svrdla Cilindrična drška, s unutarnjim hlađenjem, 1,5×D, tip: 48****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	232240 48
GTIN	4045197717771
Razred artikla	22G

Opis**Izvedba:**

Za rupe do točnosti IT10.

S unutarnjim hlađenjem.

S ravnim žljebovima.**Napomena:**

Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.

Unutarnje hlađenje: da

Broj oštrica Z: 2

Ø područja D_c: 48 - 65 mm

Korisna duljina L₁: 97,5 mm

Ø drške D_s: 40 mm

Duljina drške L_s: 70 mm

Stezni vijci: 232990 TX20

Tehnički opis

Ø područja D _c	48 - 65 mm
Korisna duljina L ₁	97,5 mm
Stezni vijci	232990 TX20
Ø drške D _s	40 mm
Duljina drške L _s	70 mm
Broj oštrica Z	2

izvedba	1,5xD
Drška	ISO 9766
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

Pribor

Torx® set vijaka 10-dijelni tip TX20	232990 TX20
Momentni odvijač sa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659906 1600
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX20	674248 TX20
Oštrica od 8mm s magnetom s prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	659874 50
Momentni odvijač sa skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659957 1600